


Standwasserhahn
Art.-Nr: 40.725
Edelstahl
matt satiniert...

für Wasserstellen
mit ästhetisch -
anspruchsvoller
Gestaltung...

langlebig...
wertbeständig...



Montageanleitung

Edelstahlauslauf mit Integriertem Drehventil
(oder Druckventil)

- | | |
|--|---|
| 1 Schlauchanschluss (40.419E) | 9 Gummi-Scheibe (45.125) |
| 1a Perlator-Einsatz (45.128) | 11 Abdeckrosette \varnothing 78 mm |
| 2 Auslaufrohr | 12 Sicherungsschraube M4 x 4 |
| 3 Ventilblende | 13 Befestigungsschrauben 6 x 50 |
| 4 Ventil Sitz | 14 Klemmring (Lochkreis 58 mm) |
| 5 Drehventileinsatz (45.088) | 15 Imbusschraube M5 x 20 |
| 6 Drehknopf (45.046) | 16 Anschluss-Gewinde 1/2" oder 3/4" |
| 7 Spezialschraube | 17 Selbstschlussventil-Einsatz (45.039-2) |
| 8 KD-Wende Nippel 1/2"- 3/4" (45.053) | 18 Verschlusskappe (45.074) Auf Wunsch für Winterzeit (Optik) |
| | 19 Mutter mit Flansch 3/4" (45.058) |

Pflegeanleitung

Nach der Montage:

Bitte beiliegendes Edelstahl-Reinigungstuch verwenden.
Es entfernt mühelos und schonend Flecken, Fett, Fingerabdrücke und sonstige Verschmutzungen. Verhindert Wasserflecken und Korrosion.
Frischt auf, schützt und bewahrt den Glanz.

Während des Gebrauches:

Falls erforderlich, Kalkspritzer mit einem handelsüblichen Glasreiniger befreien. Für dauerhafte Werterhaltung bei Bedarf ein Edelstahl-Pflegemittel verwenden, dies ist bei uns oder in jeder Drogerie erhältlich.

Vorsorgemaßnahmen vor dem ersten Frost:

Das Ventil-Oberteil **17** während der Wintermonate ausbauen und kühl jedoch nicht zu trocken, aber frostfrei lagern. (z.B. in einer Plastiktüte)